





# Τεχνικός οδηγός



## Χωρητικότητα καναλιών διανομής tehalit.lifea

Κανάλια LF  
speedway





|                 | ανεξάρτητοι<br>χώροι | διαστάσεις<br>A x B (mm) | ονομαστική<br>διατομή σε<br>mm <sup>2</sup> | ωφέλιμη<br>διατομή σε<br>mm <sup>2</sup> (*) | μέγιστη<br>διάμετρος B<br>σε mm | αριθμός<br>καλωδίων<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| LF 06009 A (**) | 1                    | 6 x 9                    | -                                           | -                                            | 4                               | -                                              |
| LF 10010        | 1                    | 10 x 12                  | 75                                          | 38                                           | 8                               | -                                              |
| LF 10010 A      | 1                    | 10 x 12                  | 75                                          | 38                                           | 8                               | -                                              |
| LFC 10015 A     | 1                    | 10 x 15                  | 100                                         | 50                                           | 8                               | -                                              |
| LF 15015        | 1                    | 15 x 15                  | 150                                         | 75                                           | 10                              | 1                                              |
| LF 15015        | 1                    | 15 x 15                  | 150                                         | 75                                           | 10                              | 1                                              |
| LF 20020        | 1                    | 20 x 19                  | 228                                         | 114                                          | 12                              | 1                                              |
| LF 20020 A      | 1                    | 20 x 19                  | 228                                         | 114                                          | 12                              | 1                                              |
| LF 20035        | 1                    | 20 x 33                  | 440                                         | 220                                          | 15                              | 2                                              |
| LF 20035 A      | 1                    | 20 x 33                  | 440                                         | 220                                          | 15                              | 2                                              |
| LF 20036        | 1                    | 20 x 33                  | 210                                         | 105                                          | 10                              | 1                                              |
|                 | 2                    |                          | 210                                         | 105                                          | 10                              | 1                                              |
| LF 30030        | 1                    | 30 x 30                  | 620                                         | 310                                          | 15                              | 4                                              |
| LF 30030 A      | 1                    | 30 x 30                  | 620                                         | 310                                          | 15                              | 4                                              |
| LF 30045        | 1                    | 30 x 45                  | 970                                         | 485                                          | 25                              | 6                                              |
| LF 30060        | 1                    | 30 x 57                  | 1250                                        | 625                                          | 25                              | 8                                              |
| LF 40040        | 1                    | 40 x 40                  | 1200                                        | 600                                          | 23                              | 8                                              |
| LF 40060        | 1                    | 40 x 57                  | 1700                                        | 850                                          | 29                              | 11                                             |
| LF 40090        | 1                    | 40 x 90                  | 2650                                        | 1325                                         | 32                              | 21                                             |
| LF 40110        | 1                    | 40 x 110                 | 3250                                        | 1625                                         | 32                              | 21                                             |
| LF 60060        | 1                    | 60 x 57                  | 2860                                        | 1430                                         | 54                              | 18                                             |
| LF 60090        | 1                    | 60 x 90                  | 4550                                        | 2275                                         | 54                              | 29                                             |
| LF 60110        | 1                    | 60 x 110                 | 5500                                        | 2750                                         | 54                              | 35                                             |
| LF 60150        | 1                    | 60 x 150                 | 3600                                        | 1790                                         | 54                              | 24                                             |
| + M 2026 (1)    | 2                    |                          | 3600                                        | 1790                                         | 54                              | 24                                             |
| LF 60190        | 1                    | 60 x 190                 | 4590                                        | 2280                                         | 54                              | 29                                             |
| + M 2026 (1)    | 2                    |                          | 4590                                        | 2280                                         | 54                              | 29                                             |
| LF 60230        | 1                    | 60 x 230                 | 5610                                        | 2790                                         | 54                              | 35                                             |
| + M 2026 (1)    | 2                    |                          | 5610                                        | 2790                                         | 54                              | 35                                             |

(\*) διατομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού σε καλώδια ανάλογα με τις διατομές των καλωδίων

(\*\*) αυτά τα κανάλια προορίζονται για ομοαξονικά ή UTP

(1) χωρητικότητα καναλιού με την τοποθέτηση εσωτερικού διαχωριστικού στο μέσο του

## Χωρητικότητα καναλιών tehalit.LFF για καλώδια

**LFF 40090**

| LFF 40090                      |                                         |                        | με υλικά<br>45 x 45 | μεταξύ<br>αξόνων | CEE 17 | χωρίς<br>συσκευές |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|
| αριθμός καλωδίων               | ρεύμα ισχύος<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1 <sup>(1)</sup> | 10                  | 8                |        | 17                |
|                                |                                         | χώρος ½ <sup>(2)</sup> | 5 / 5               | 4 / 4            |        | 8 / 8             |
|                                | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1                | 24                  | 19               |        | 35                |
|                                |                                         | χώρος ½                | 12 / 12             | 9 / 9            |        | 17 / 17           |
| διατομή ονομ./ωφελ. * ανά ζώνη |                                         | χώρος 1                | 1850 / 925          | 1420 / 710       |        | 2650 / 650        |
|                                |                                         | χώρος ½                | 900 / 450           | 685 / 342        |        | 1300 / 650        |

**LFF 40110 /  
LFF 40110 ALU**

|                                |                                         |             |            |             |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| αριθμός καλωδίων               | ρεύμα ισχύος<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1     | 14         | 11          | 21      |
|                                |                                         | χώρος ½     | 6 / 6      | 5 / 5       | 10 / 10 |
|                                | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1     | 31         | 26          | 42      |
|                                |                                         | χώρος ½     | 15 / 15    | 13 / 13     | 21 / 21 |
| διατομή ονομ./ωφελ. * ανά ζώνη | χώρος 1                                 | 2350 / 1175 | 1900 / 950 | 3250 / 1625 |         |
|                                | χώρος ½                                 | 1150 / 575  | 925 / 463  | 1600 / 800  |         |

**LFF 60090**

|                                |                                         |         |             |             |             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| αριθμός καλωδίων               | ρεύμα ισχύος<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1 | 21          | 19          | 29          |
|                                |                                         | χώρος ½ | 10 / 10     | 9 / 9       | 14 / 14     |
|                                | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1 | 47          | 44          | 58          |
|                                |                                         | χώρος ½ | 23 / 23     | 21 / 21     | 29 / 29     |
| διατομή ονομ./ωφελ. * ανά ζώνη |                                         | χώρος 1 | 3350 / 1175 | 3320 / 1660 | 4550 / 2200 |
|                                |                                         | χώρος ½ | 1750 / 875  | 1635 / 817  | 2200 / 1100 |

**LFF 60110**




|                                |                                         |             |             |            |             |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| αριθμός καλωδίων               | ρεύμα ισχύος<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1     | 26          | 24         | 12          | 35      |
|                                |                                         | χώρος ½     | 12 / 12     | 11 / 11    | 6 / 6       | 19 / 19 |
|                                | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1     | 58          | 53         | 26          | 70      |
|                                |                                         | χώρος ½     | 28 / 28     | 25 / 25    | 12 / 12     | 35 / 35 |
| διατομή ονομ./ωφελ. * ανά ζώνη | χώρος 1                                 | 4400 / 2200 | 4000 / 2000 | 1960 / 980 | 5500 / 2600 |         |
|                                | χώρος ½                                 | 2150 / 1075 | 1950 / 975  | 930 / 450  | 2600 / 1300 |         |

(1) χώρος 1 = χωρητικότητα καναλιού χωρίς εσωτερικό διαχωριστικό στο κέντρο του


(2) χώρος ½ = χωρητικότητα καναλιού με εσωτερικό διαχωριστικό στο κέντρο του

## Χωρητικότητα καναλιών, SL και EK


## Κανάλια tehalit.atéha



## Κανάλια tehalit.SL-SL décor










## Κανάλια tehalit.EK







|           |   | ανεξάρτητοι<br>χώροι | διαστάσεις | διατομές καλωδίων σε mm² |     |    |    | αριθμός καλωδίων |       | διατομή ανά χώρο σε mm² |          |
|-----------|---|----------------------|------------|--------------------------|-----|----|----|------------------|-------|-------------------------|----------|
|           |   |                      | A x B      | 1,5                      | 2,5 | 4  | 6  | 3 x 2,5<br>mm²   | B max | ονομαστική              | ωφέλιμη* |
| κωδικός   |   |                      |            |                          |     |    |    |                  |       |                         |          |
| ATA 12200 | 1 |                      | 13 x 24    | 18                       | 13  | 9  | 6  | 1                | 11,5  | 226                     | 113      |
| ATA 12201 | 1 |                      | 13 x 24    | 7                        | 5   | 3  | 2  | 0                | 7,5   | 90                      | 45       |
|           | 2 |                      |            | 7                        | 5   | 3  | 2  | 0                | 7,5   | 90                      | 45       |
| ATA 12300 | 1 |                      | 13 x 32    | 24                       | 19  | 15 | 10 | 2                | 11,5  | 281                     | 141      |
| ATA 12301 | 1 |                      | 13 x 32    | 10                       | 8   | 6  | 4  | 1                | 11,5  | 128                     | 64       |
|           | 2 |                      |            | 10                       | 8   | 6  | 4  | 1                | 11,5  | 128                     | 64       |
| ATA 12500 | 1 |                      | 13 x 52    | 44                       | 36  | 23 | 16 | 4                | 11,5  | 551                     | 276      |
| ATA 12501 | 1 |                      | 13 x 52    | 29                       | 24  | 15 | 11 | 3                | 11,5  | 313                     | 157      |
|           | 2 |                      |            | 11                       | 8   | 5  | 4  | 1                | 11,5  | 127                     | 64       |
| ATA 12502 | 1 |                      | 13 x 52    | 11                       | 8   | 5  | 4  | 1                | 11,5  | 128                     | 64       |
|           | 2 |                      |            | 15                       | 12  | 7  | 6  | 1                | 11,5  | 162                     | 81       |
|           | 3 |                      |            | 11                       | 8   | 5  | 4  | 1                | 11,5  | 128                     | 64       |
| ATA 16300 | 1 |                      | 16 x 32    | 32                       | 26  | 17 | 12 | 3                | 12,5  | 372                     | 186      |
| ATA 16301 | 1 |                      | 13 x 32    | 14                       | 11  | 7  | 5  | 1                | 12,5  | 160                     | 80       |
|           | 2 |                      |            | 14                       | 11  | 7  | 5  | 1                | 12,5  | 160                     | 80       |
| ATA 20500 | 1 |                      | 20 x 52    | 69                       | 51  | 37 | 30 | 6                | 16,5  | 817                     | 409      |
| ATA 20501 | 1 |                      | 20 x 52    | 46                       | 34  | 25 | 16 | 4                | 16,5  | 227                     | 114      |
|           | 2 |                      |            | 19                       | 14  | 9  | 6  | 1                | 16,5  | 227                     | 114      |
| ATA 20502 | 1 |                      | 20 x 52    | 19                       | 14  | 9  | 6  | 1                | 16,5  | 227                     | 114      |
|           | 2 |                      |            | 23                       | 17  | 12 | 9  | 1                | 16,5  | 274                     | 137      |
|           | 3 |                      |            | 19                       | 14  | 9  | 6  | 1                | 16,5  | 227                     | 114      |
| ATA 20752 | 1 |                      | 20 x 74    | 19                       | 14  | 9  | 6  | 1                | 16,5  | 227                     | 114      |
|           | 2 |                      |            | 51                       | 43  | 32 | 21 | 5                | 16,5  | 613                     | 307      |
|           | 3 |                      |            | 19                       | 14  | 9  | 6  | 1                | 16,5  | 227                     | 114      |
| κωδικός   |   |                      |            |                          |     |    |    |                  |       |                         |          |
| SL 20051  | 1 |                      | 20 x 50    | 26                       | 17  | 12 | 9  | 2                | 14    | 320                     | 160      |
|           | 2 |                      |            | 23                       | 16  | 11 | 6  | 1                | 10    | 290                     | 145      |
| SL 20071  | 1 |                      | 20 x 70    | 26                       | 17  | 13 | 9  | 2                | 13    | 324                     | 162      |
| W         | 2 |                      |            | 26                       | 17  | 13 | 9  | 2                | 13    | 324                     | 162      |
|           | 3 |                      |            | 20                       | 14  | 10 | 7  | 1                | 11    | 250                     | 125      |
| SL 25100  | 1 |                      | 25 x 100   | 48                       | 33  | 25 | 17 | 3                | 20    | 600                     | 300      |
|           | 2 |                      |            | 45                       | 30  | 23 | 16 | 3                | 20    | 560                     | 280      |
|           | 3 |                      |            | 37                       | 25  | 19 | 13 | 3                | 15    | 460                     | 230      |
|           |   |                      |            |                          |     |    |    |                  |       |                         |          |
| κωδικός   |   |                      |            |                          |     |    |    |                  |       |                         |          |
| EK 40040  | 1 |                      | 40 x 40    | 24                       | 16  | 12 | 8  | 2                | 16    | 300                     | 150      |
|           | 2 |                      |            | 24                       | 16  | 12 | 8  | 2                | 16    | 300                     | 150      |

\* διατομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού σε καλώδια ανάλογα με τις διατομές των καλωδίων

CLM-clima

|           |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| κωδικοί   | εσωτερική γωνία<br>σε mm                                                          | εξωτερική γωνία<br>σε mm                                                          | επίπεδη γωνία<br>σε mm                                                             | ΤΑΥ<br>σε mm                                                                        |
| CLM30035  | 60                                                                                | 18                                                                                | 65                                                                                 | -                                                                                   |
| CLMU50065 | 95                                                                                | 30                                                                                | 110                                                                                | A = 160 / B = 110                                                                   |
| CLMU65090 | 110                                                                               | 30                                                                                | 135                                                                                | A = 180 / B = 130                                                                   |
|           |  |  |  |  |
| κωδικοί   | τερματικό<br>σε mm                                                                | κάλυμμα περάσματος<br>σε mm                                                       | καπάκι σύνδεσης<br>σε mm                                                           | επίτοιχος σύνδεσμος<br>σε mm                                                        |
| CLM30035  | 50                                                                                | A = 65 / B = 60                                                                   | 20                                                                                 | A = 44 / B = 60                                                                     |
| CLMU50065 | 90                                                                                | A = 110 / B = 100                                                                 | 25                                                                                 | A = 100 / B = 70                                                                    |
| CLMU65090 | 105                                                                               | A = 125 / B = 125                                                                 | 60                                                                                 | A = 125 / B = 85                                                                    |

## Χωρητικότητα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD



## GBD 50100

| Αριθμός καλωδίων     | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 1 | με υλικά |            | χωρίς υλικά |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
|                      |                                         |           | ζώνη 1   | 5          |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2   | 11         |             |
|                      | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 1 | ζώνη 1   | 10         | 58          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2   | 21         |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | συνολική σε mm <sup>2</sup>             | χώρισμα 1 |          |            | 4694 / 2347 |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | ανά ζώνη                                | χώρισμα 1 | ζώνη 1   | 840 / 420  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2   | 1740 / 870 |             |

## GBD 50130





| Αριθμός καλωδίων     | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 2 |        | 8          |             |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 3          | 27          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 11         |             |
|                      | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 2 |        |            | 17          |
|                      |                                         |           | ζώνη 1 | 7          |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 21         |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | συνολική σε mm <sup>2</sup>             | χώρισμα 2 |        |            | 1360 / 680  |
|                      |                                         | χώρισμα 1 |        |            | 4376 / 2188 |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | ανά ζώνη                                | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 600 / 300  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 1740 / 870 |             |

## GBD 50131

| GBD 50131            |                                         |           |        |            |             |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| Αριθμός καλωδίων     | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 3          | 18          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 3          |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 2          | 19          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 7          |             |
|                      | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 9          | 32          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 9          |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 5          | 34          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 15         |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | συνολική σε mm <sup>2</sup>             | χώρισμα 2 |        |            | 2610 / 1305 |
|                      |                                         | χώρισμα 1 |        |            | 2720 / 1360 |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | ανά ζώνη                                | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 710 / 360  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 760 / 380  |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 400 / 200  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 1200 / 600 |             |

## GBD 50160

| GBD 50160            |                                         |           |        |            |             |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| Αριθμός καλωδίων     | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 5          | 22          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 3          |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 3          | 27          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 11         |             |
|                      | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 10         | 44          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 7          |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 7          | 54          |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 21         |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | συνολική σε mm <sup>2</sup>             | χώρισμα 2 |        |            | 3584 / 1792 |
|                      |                                         | χώρισμα 1 |        |            | 4376 / 2188 |
| διατομή ονομ./ωφελ.* | ανά ζώνη                                | χώρισμα 2 | ζώνη 1 | 840 / 420  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 600 / 300  |             |
|                      |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1 | 600 / 300  |             |
|                      |                                         |           | ζώνη 2 | 1740 / 870 |             |

**GBD 50161**

| GBD 50161                                       |                                         |            | με υλικά   | χωρίς υλικά |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|
| αριθμός καλωδίων                                | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χωρίσμα 3  | 11         | 20          |
|                                                 |                                         | χωρίσμα 2  | 8          | 17          |
|                                                 |                                         | χωρίσμα 1  | 11         | 20          |
|                                                 | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χωρίσμα 3  | 16         | 35          |
|                                                 |                                         | χωρίσμα 2  | 12         | 30          |
|                                                 |                                         | χωρίσμα 1  | 16         | 35          |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> | χωρίσμα 3                               | 1310 / 655 | 1870 / 935 |             |
|                                                 | χωρίσμα 2                               | 1020 / 510 | 1620 / 810 |             |
|                                                 | χωρίσμα 1                               | 1310 / 655 | 1870 / 935 |             |

**GBD 50190**

|                                                 |                                         |           |            |             |    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| αριθμός καλωδίων                                | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 3 | ζώνη 1     | 5           | 22 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 3           |    |
|                                                 |                                         | χώρισμα 2 | ζώνη 1     | 1           | 16 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 3           |    |
|                                                 |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1     | 1           | 20 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 8           |    |
|                                                 | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 3 | ζώνη 1     | 15          | 38 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 9           |    |
|                                                 |                                         | χώρισμα 2 | ζώνη 1     | 5           | 28 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 9           |    |
|                                                 |                                         | χώρισμα 1 | ζώνη 1     | 5           | 34 |
|                                                 |                                         |           | ζώνη 2     | 15          |    |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> | χώρισμα 3                               |           |            | 3100 / 1550 |    |
|                                                 | χώρισμα 2                               |           |            | 2300 / 1150 |    |
|                                                 | χώρισμα 1                               |           |            | 2750 / 1375 |    |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> | χώρισμα 3                               | ζώνη 1    | 1200 / 600 |             |    |
|                                                 |                                         | ζώνη 2    | 750 / 375  |             |    |
|                                                 | χώρισμα 2                               | ζώνη 1    | 420 / 210  |             |    |
|                                                 |                                         | ζώνη 2    | 740 / 370  |             |    |
|                                                 | χώρισμα 1                               | ζώνη 1    | 400 / 200  |             |    |
|                                                 |                                         | ζώνη 2    | 1200 / 600 |             |    |




**GBA 50155**

| GBA 50155                                       |                                         |           | με υλικά    | χωρίς υλικά |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| αριθμός καλωδίων                                | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρισμα 1 | 9           | 16          |
|                                                 |                                         | χώρισμα 2 | 11          | 20          |
|                                                 | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρισμα 1 | 17          | 32          |
|                                                 |                                         | χώρισμα 2 | 25          | 40          |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> |                                         |           | 6000 / 3000 |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.ανά χώρο                     |                                         | χώρισμα 1 | 1430 / 715  | 2560 / 1280 |
|                                                 |                                         | χώρισμα 2 | 2030 / 1015 | 3200 / 1600 |

**GBA 50200**

|                                                 |                                         |                   |            |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| αριθμός καλωδίων                                | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χωρίσματα 1, 2, 3 | 9          | 16          |
|                                                 | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χωρίσματα 1, 2, 3 | 17         | 32          |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> |                                         |                   |            | 6000 / 3000 |
| διατομή ονομ./ωφελ.ανά χώρο                     | χωρίσματα 1, 2, 3                       |                   | 1430 / 715 | 2560 / 1280 |

\* διατομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού σε καλώδια ανάλογα με τις διατομές καλωδίων

**BR 70130 - BRA 70130 - BRS 70132**

| BR 70130 - BRA 70130 - BRS 70132 |                                         |                                                 | με υλικά | χωρίς υλικά |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| αριθμός καλωδίων                 | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1                                         | 10       | 40          |
|                                  |                                         | χώρος 2                                         | 10       |             |
|                                  | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1                                         | 20       | 78          |
|                                  |                                         | χώρος 2                                         | 20       |             |
|                                  |                                         | διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> |          |             |
| διατομή ονομ./ωφελ.ανά χώρο      | χώρος 1                                 | 1664 / 832                                      |          |             |
|                                  | χώρος 2                                 | 1664 / 832                                      |          |             |

**BR 70170 - BRA 70172 - BRS 70132**

|                                                 |                                         |             |    |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|-------------|
| αριθμός καλωδίων                                | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | χώρος 1     | 19 | 57          |
|                                                 |                                         | χώρος 2     | 19 |             |
|                                                 | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη        | χώρος 1     | 37 | 112         |
|                                                 |                                         | χώρος 2     | 37 |             |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm <sup>2</sup> |                                         |             |    | 9000 / 4500 |
| διατομή ονομ./ωφελ.ανά χώρο                     | χώρος 1                                 | 2984 / 1492 |    |             |
|                                                 | χώρος 2                                 | 2984 / 1492 |    |             |

**BR 85170 - BRA 85172 - BRS 85172**

|                                     |                                  |             |    |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|----|--------------|
| αριθμός καλωδίων                    | ισχυρό ρεύμα<br>3 x 2,5 mm²      | χώρος 1     | 23 | 66           |
|                                     |                                  | χώρος 2     | 23 |              |
|                                     | ασθενές ρεύμα<br>L 120 – 4 ζεύγη | χώρος 1     | 45 | 130          |
|                                     |                                  | χώρος 2     | 45 |              |
| διατομή ονομ./ωφελ. συνολική σε mm² |                                  |             |    | 11570 / 5800 |
| διατομή ονομ./ωφελ.ανά χώρο         | χώρος 1                          | 4280 / 2140 |    |              |
|                                     | χώρος 2                          | 4280 / 2140 |    |              |

\* διατομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού σε καλώδια ανάλογα με τις διατομές καλωδίων